

Klebertyp	empfohlener Zahnpachtel	Verbrauch	Allgem. bauaufs. Zulassung (DIBt)	GEV Emicode	Blauer Engel (RAL UZ 113)	IMO	Gis code
Type of Adhesive	Recommend Tooth spatula	Consumption	Approval of DIBt				

Henkel (Thomsit)

K 150	TKB A3	(300g/m ²)	Z-155.20-216	EC 1+	Ja	-	D1
K 188 E	TKB A3	300g/m ²	Z-155.20-214	EC 1	Ja	-	
K 188 S	TKB A3	330g/m ²	Z-155.20-216	EC 1+	Ja	-	
T 410	TKB A3	330g/m ²	Z-155.20-216	EC 1+	Ja	-	
T 440	TKB A3	(400g/m ²)	Z-155.20-201	EC 1+	Ja	-	
UK 800	TKB A3	290-340g/m ²	Z-155.20-216	EC 1+	Ja	0736	
R 710 (2K-PU)	TKB A3		Z-155.20-235	EC 1+ R	-	-	RU1
P 625 (2K-PU)	TKB A3	800-1100g/m ²	Z-155.10-18	EC 1+ R	-	-	RU1

Mapei

Adesilex G 19 (2K-PU)	TKB B1 / B2	500g/m ²	-	-	-	-	RE 2
Adesilex G19 Fast (2K-PU)	TKB B1 / B2	500g/m ²	-	-	-	-	RE 2
Adesilex G 20 (2K-PU)	TKB B1 / B2	500g/m ²	-	-	-	-	RE 2
Adesilex G20 Fast (2K-PU)	TKB B1 / B2	500g/m ²	-	-	-	-	RE 2
Ultrabond Eco V4 SP	TKB B1	350g/m ²	-	EC 1+	Ja	-	D1
Ultrabond ECO VS90 Plus	TKB B1	350g/m ²	Z-155.20-268	EC 1+	Ja	-	D1

STAUF

R 105 (2K-PU)	TKB A3	450g/m ²	-	EC 1+ R	-	-	RU1
SP Elastic (2K-PU)	TKB A3	450g/m ²	-	-	-	-	-
SP Multi	TKB A3	450g/m ²	-	-	-	-	-

UZIN

KE 2000s	TKB A2	250-320g/m ²	Z-155.20-149	EC 1+	Ja	0736	D1
----------	--------	-------------------------	--------------	-------	----	------	----

CONICA

CONIPUR 111 (2K-PU)	-*	-*	-	-	-	-	-
----------------------------	----	----	---	---	---	---	---

(*abhängig vom Untergrund | *depends on substrate conditions*)

SPORTEC®

SPORTEC 700 (2K-PU)	TKB B2	700g/m ²	-	-	-	-	-
----------------------------	--------	---------------------	---	---	---	---	---

WAKOL

MS 550	TKB A2	420g/m ²	Z-155.20-438	EC 1+ R	-	-	RS10
PU 270 (2K-PU)	TKB B2	700g/m ²	Z-155.20-101	EC 1+ R	-	-	RU1
D 3410 Kontakto	TKB A1	450g/m ²	Z-155.20-322	EC 1+	-	-	D1
NE 479	-	300g/m ²	-	-	-	-	S1
NE 470	TKB A1	350g/m ²	-	-	-	-	S1

2K-PU Kleber für alle Bereiche anwendbar | *Adhesive adapted for all applications.*

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profimat.com

page 1 of 1